

**Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265130 25
GTIN	4045197941800
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	20 mm
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Szárméret	25 mm
Pótalkatrészek	269981 3
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos

Adatlap

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 3	269981 3
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/12 mm	260706 25/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/12 mm	260006 25/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/11 mm	260308 25/11