

**Esztergakés készlet, balos, Szár- / lapkaméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265131 25
GTIN	4045197941848
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Kés ISO kódja	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Pótalkatrészek	269981 3
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 3	269981 3
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/12 mm	260007 25/12
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/11 mm	260309 25/11
Esztergakés Szár- / lapkaméret 25/12 mm	260707 25/12