

Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	265130 12
GTIN	4045197941770
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Kés ISO kódja	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Fejhossz L ₁	13 mm
Fejhossz L ₁	17 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	80 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Szárméret	12 mm
Pótalkatrészek	269981 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Késszár alkatrész készlet Típus 1	269981 1
Esztergakés Szár- / lapkaméret 12/09 mm	260706 12/09
Esztergakés Szár- / lapkaméret 12/07 mm	260308 12/07
Esztergakés Szár- / lapkaméret 12/09 mm	260006 12/09