



Emelőlapos raktári kocsi, Teherbírás: 500kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	919917 500
GTIN	4017976068336
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Profilacél-/acéllemezes szerkezet erős fogantyúval. Hidraulikus szivattyú krómozott dugattyúkkal. Működtetés lábpedállal. A süllyesztőszelep kézikarral finoman szabályozható. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (1x rögzítővel), poliuretán abroncsokkal.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szélesség	520 mm
Kerék Ø	150 mm
Emelési tartomány	435 - 1000 mm
Súly	118 kg
Hossz	1275 mm
Rakodófelület hossza	1010 mm
Teherbírás	500 kg

Rakódófelület szélessége	520 mm
Termék fajtája	Emelőlapos raktári kocsi