

**Garant****Excenteres csap, ØD3: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290393 40
GTIN	4045197997227
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Kivitel:**

Maximum  $\pm 0,5$  mm állítási tartománnyal.

A skálák egy részosztása 0,03 mm-nek felel meg.

**Felhasználás:**

Horony és profil üregelő tartók finombeállításához Y tengely nélküli esztergagépeken.

**Alkalmazható:**

290330 – 290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	65 mm
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Termék fajtája	Excenteres csap

