



ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 8 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290035 8
GTIN	4030741290657
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Recézési profil: RGE30° 1×GV30°

Recézési Ø-höz d_1 : 15 mm

Recézési szélességhez, b: 4 mm

Recéző furat Ø-höz d_2 : 4 mm

Működési tartomány: 3 - 20 mm

Vezetőcsap: 299911 2

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299911 2
Szár szélessége	8 mm
Szár magassága	8 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	4 mm
Működési tartomány	3 - 20 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBR 1×BL

Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Termék fajtája	Recézőszerszám