

**Leszúró lapka semleges, HBX25, Beszúrási szélesség w: 2,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Árucikk kategória	22D

Leírás**Felhasználás:**

Csak a 273000 sz. beszúró pengével.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Beszúrási szélesség w	2,2 mm
Bevonat	TiN
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HBX25
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	80 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		