

**Garant****Marófej befogó hengeres, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301138 16
GTIN	4045197942210
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

**Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Befogó	SK 40 A = 200

Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó