

Garant**Marófej befogó hengeres, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 300, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301152 27
GTIN	4045197942418
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Ø D ₂	58 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Marótüske hossza L ₄	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	SK 50 A = 300

Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó