

Garant**Marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 A = 300, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306715 16
GTIN	4045197942623
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	17 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 300

Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó