

**Garant**

**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, kúpos alak, HSK-A 63, Menet M x hossz L1: M12X224**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	307038 M12X224
GTIN	4045197942951
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. Kúpos felépítésű. **Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított magos befogó..**

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

Densimet befogók ill. tömör keményfém hosszabbítók becsavarozható marókhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 250 mm

Furat Ø D<sub>1</sub>: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Külső Ø D: 40 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 224 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Külső Ø D	40 mm

Menet M	M12×224
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	224 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	250 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó