

Garant

Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, kúpos alak, HSK-A 63, Menet M x hossz L1: M12X174

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. Kúpos felépítésű. **Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított magos befogó..**

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

Figyelem:

Densimet befogók ill. tömör keményfém hosszabbítók becsavarozható marókhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 200 mm

Furat Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 40 mm

Hasznos hossz L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm

Hasznos hossz L_1	174 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső $\varnothing D$	40 mm
Furat $\varnothing D_1$	12,5 mm
Menet M	M12×174
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó