



Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: X3



Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 X3
GTIN	7640110697047
Árucikk kategória	47C

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézercategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva. Az **integrált 360°-os lejtésérzékelő** a ház felfektetésével közvetlenül megmutatja egy tárgy ferde helyzetét és lehetővé teszi a közvetett magasságmérést. Multifunkcionális záróelem sarkokból történő méréshez. Fröccsenő víz ellen védett és porzáró az ellenálló gumitömítésnek köszönhetően. A robusztus első gumi védi az optikát és egy kisebb leesést is csillapít.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtök és kézi akasztófül. 2 × elem 081561 sz. LR6 méret.

Figyelem:

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan” applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

Műszaki leírás

Hossz	132 mm
Összeadás/kivonás	igen
Utolsó mérések behívása	igen
Súly	184 g
IP védettségi osztály	IP 65
Áramellátás	081561 LR6
Multifunkcionális záróelem	igen
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Mérési pontosság	± 1,0 mm
Dőlésérzékelő	360 fok
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Állványmenet	1/4 UNC coll
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Minimum / maximum mérés	igen
A tartalmazott elemek száma	2
Felület- / térfogatszámítás	igen
Hatótávolság	150 m
Szélesség	56 mm
Magasság	29 mm
Sorozat	DISTO™
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6

081561 LR6

