

**Garant****Csigafúró HSS-E 114400 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13KB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115300 1-13KB
GTIN	4045197943064
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Profilköszörűlt:** Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

**Megerősített lélekvastagság,** fényes.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 13 mm

Fúrók száma: 29

Magfurat Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Szár	Hengeres szár
Fúrók száma	29
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 13 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

### Tartozék

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3 mm	114400 3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114400 11,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 12 mm	114400 12
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10 mm	114400 10
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7 mm	114400 7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2 mm	114400 2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8 mm	114400 8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6 mm	114400 6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 13 mm	114400 13
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114400 12,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9 mm	114400 9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5 mm	114400 5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1 mm	114400 1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4 mm	114400 4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 11 mm	114400 11

Csigafúró HSS-E 114400 sz., utántöltő készletként Típus  
1-13

---

115300 1-13