

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4020, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 2 mmElőtolás f_z / fog: 0,8 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

Műszaki leírás

Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	0,8 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XOMT060310ZZSR
Minőség	HB4020
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	2 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		