

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4030, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 3 mmElőtolás f_z / fog: 1,2 mm

Lapvastagság S: 5.56 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	1,2 mm
Típus	ST400
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	5.56 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT120516ZDSR
Minőség	HB4030
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		