

**Garant****XDMT120516ZDSR, HB4130, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	1,2 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	5.56 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT120516ZDSR
Minőség	HB4130
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1,2 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		