

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4130, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	1,1 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	4.76 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT090416ZDSR
Minőség	HB4130
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1,1 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1,5 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		