

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M12X125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

L ₂	5 mm
Hasznos hossz L ₁	125 mm
Külső Ø D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Menet M	M12×125
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	144 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccavarozható maró befogó