

Garant
HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, PSC 63 A=100, ER szorítópatron mérethez: 25

Rendelési adatok

Rendelés száma	308542 25
GTIN	4045197944108
Árucikk kategória	31C

Leírás
Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár felszabályozva. RFID/ Balluffchip furat, nagyteljesítményű felfogó anya max. 25000 min⁻¹-ig.

Előny:

- **Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya), 3 μm körfutás 2 μm-es szorítópatronnal, 6 μm körfutás 5 μm-es szorítópatronnal.**
- **Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).**
- **Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:
Precíziós felfogó anya.
Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz., ER szorítópatronok 308901 – 309432 sz., körmöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

- **Csak névleges Ø-t fog be h 10 szár Ø tőrésig.**
- **A felfogó anyát ne használja a tömítőgyűrűvel kombinálva.**
- **A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**
- **A Fahrion HP -2μm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt**

Forgácsolási stratégia: HSC

ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz.: 25
Befogási tartomány: 1 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz: 100 mm
Külső Ø D: 44 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz.: 25

Műszaki leírás

ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz.	25
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz.	25
Külső Ø D	44 mm
ER szorítópatronhoz	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Befogó	PSC 63 A=100
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó