

Garant**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, PSC 63 A=100, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308509 10 |
| GTIN | 4045197943996 |
| Árucikk kategória | 31C |

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Figyelem:

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------|
| Befogási Ø D ₁ | 10 mm |
| Külső Ø D | 35 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogó | PSC 63 A=100 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 |
| belső hűtés | igen |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |