

**Garant****HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, PSC 63 A=100, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308542 16
GTIN	4045197944092
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár felszabályozva. RFID/ Balluffchip furat, nagyteljesítményű felfogó anya max. 25000 min<sup>-1</sup>-ig.

**Előny:**

- **Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya ), 3 µm körfutás 2 µm-es szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.**
- **Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).**
- **Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

**Tartalom:****Precíziós felfogó anya.****Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz., ER szorítópatronok 308901 – 309432 sz., körmöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

**Figyelem:**

- **Csak névleges Ø-t fog be h 10 szár Ø tőrésig.**
- **A felfogó anyát ne használja a tömítőgyűrűvel kombinálva.**
- **A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**
- **A Fahrion HP -2µm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt**

Forgácsolási stratégia: HSC

ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz.: 16  
Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm  
A-méret kinyúlási hossz: 100 mm  
Külső Ø D: 34 mm  
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz.: 16

## Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	16
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz.	16
Külső Ø D	34 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz.	16
Befogó	PSC 63 A=100
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó