

**Garant****Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, PSC 63 A=100, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308509 16
GTIN	4045197944016
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	PSC 63 A=100

Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó