

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300463 25
GTIN	4045197944191
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT –**

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anyá finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfűrt furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anyá.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anyá 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék High-Speed felfogó anyá GARANT 309610 sz.: 25

Tartalék anyá HOLEX 309580 sz.: 25

## Műszaki leírás

Külső Ø D	42 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	25
ER szorítópatronhoz	25
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Befogó	SK 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
--	-----------