

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300835 13
GTIN	4045197944276
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	23 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	13
Tüske Ø d ₁	13 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.	13
Külső Ø D	27 mm

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	18 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	13
Befogási Ø D ₁	13 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske