

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300463 32
GTIN	4045197944207
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anyja finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfűrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anyja.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anyja 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék High-Speed felfogó anyja GARANT 309610 sz.: 32

Tartalék anyja HOLEX 309580 sz.: 32

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 20 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
ER szorítópatronhoz	32
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	32
Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	2-20 mm
Befogó	SK 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
--	-----------