

**ER szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300683 20
GTIN	4045197944245
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral, ER anyával.  
Átmenő furat belső hűtéshez.

**Felhasználás:**

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

**Opcionális tartozék:**

Szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

**Figyelem:**

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	25 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
ER szorítópatronhoz	20
Külső Ø D	34 mm
L <sub>2</sub>	19,5 mm
Szárhossz L <sub>1</sub>	85,5 mm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó