

Garant**VDI tartó, ER szorítópatron: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319292 40
GTIN	4045197943613
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscsérés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Tartalom:

Külső menetes felfogó anya.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

Műszaki leírás

l ₂ ER szorítópatronnal	69 mm
x cserélhető adapterrel	158 mm

x ER szorítópatronnal	125 mm
Külső Ø d ₁	40 mm
l ₂ cserélhető adapterrel	101 mm
Külső Ø d ₃	83 mm
Alaptartó Ø d ₂	65 mm
Menet M	M50×1,5
Termék fajtája	Gyorscsérés tartozékok