

**Garant****Gyorscserés adapter ER16, d=35, Befogási Ø: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319283 10
GTIN	4045197943675
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A gyorscserés adapter külső menetes felfogó anyával csavarozható a közvetlen befogáshoz a hengeres befogóperselybe ill. a VDI tartóba.

**Felhasználás:**

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

**Alkalmazható:**

Furatkések 1, 2 vagy 3 befogófelülettel.

**Tartalom:**

Zárócsavar hűtőcsatorna furatokhoz, vak T-horonycsap.

**Figyelem:**

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel).

**Műszaki leírás**

Terméknév attribútum	d=35
Termék fajtája	Gyorscserés tartozékok

