

**Garant****Maró- és esztergatókmány, HSK-T 63, ER szorítópatron: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319294 32
GTIN	4045197943729
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscsere adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

**Felhasználás:**

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

ISO 12164-3.

**Tartalom:**

Inkluzív külső menetes felfogó anya.

**Figyelem:**

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

**Műszaki leírás**

x cserélhető adapterrel	81 mm
l <sub>2</sub> cserélhető adapterrel	107 mm

I <sub>2</sub> ER szorítópatronnal	80 mm
x ER szorítópatronnal	54 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	63 mm
Menet M	M40×1,5
Alaptartó Ø d <sub>2</sub>	48 mm
Befogó	HSK-T 63
Termék fajtája	Gyorscsérés tartozékok