

**Garant****Fűrészlap adapter, menettel, Fűrészlap Ø: 40/50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

**Felhasználás:**

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

**Figyelem:**

Menetes fűrészlap-adapterhez való befogókat lásd a katalógus 3. fejezetében. **Utódtermék a 179905 sz.-hoz.**

**Műszaki leírás**

Szorítócsavar készlet	219985 (TX15;4,2 Nm)
L <sub>1</sub>	35 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	36,8 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Felfogó menet M	M12
Rögzítőfuratok száma	3
Osztókör rögzítőfuratok	17,5 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Fűrészlap-befogó

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar készlet10 darabos

219985