

**Garant****Fűrészlap adapter, menettel, Fűrészlap Ø: 63/80/100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

**Felhasználás:**

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

**Figyelem:**

Menetes fűrészlap-adapterhez való befogókat lásd a katalógus 3. fejezetében. **Utódtermék a 179905 sz.-hoz.**

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	41,8 mm
Szorítócsavar készlet	219985 (TX15;4,2 Nm)
$L_1$	40 mm
Felfogó menet M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Rögzítőfuratok száma	4
Osztókör rögzítőfuratok	25,5 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Fűrészlap-befogó

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar készlet10 darabos

219985