

**Garant****Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 304411 8      |
| GTIN              | 4045197943804 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8                 |
| A-méret kinyúlási hossz           | 160 mm            |
| Külső Ø D                         | 28 mm             |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 8 mm              |
| Befogó                            | HSK-A 100 A = 160 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69882-4                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Alak                                 | A                                   |
| Hűtőcsatorna furat                   | Zárható                             |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó                |

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|