

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308206 10     |
| GTIN              | 4045197943897 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Integrált szerszámhossz beállítás D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

**GARANT:** HSK működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Felhasználás:**

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

**Tartalom:**

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től).

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

**Műszaki leírás**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Külső Ø D               | 32 mm   |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm  |
| Hűtőcsatorna furat      | Zárható |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                     | 24 mm                               |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 10 mm                               |
| Befogó                               | HSK-A 63 A = 160                    |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Alak                                 | A                                   |
| belső hűtés                          | igen                                |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Hűtőegység Típus CU1            | 354215 CU1 |