

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300649 11
GTIN	4045197944481
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

· **Alapkivitelben Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Külső Ø D	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
ER szorítópatronhoz	11 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	11
Hasznos hossz L _N	44 mm

Befogási Ø D ₁	1-7 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308882 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309399 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308882 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309399 6
	309399 4,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308882 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308882 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010