

**Garant****ER szorítópatronos befogó, mini karcsú, HSK-A 63 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305709 11
GTIN	4045197944504
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- Balluffchip furattal.
- Felfúrt furat (= ER11).
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Tartalom:**

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., \*ER szorítópatronok 308881 – 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Külső Ø D: 16 mm

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.: 11

**Műszaki leírás**

ER szorítópatronhoz	11 mm
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.	11
Külső Ø D	16 mm
Hasznos hossz L <sub>N</sub>	34 mm

Befogó	HSK-A 63 A = 70
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó