

Garant

ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 20

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302745 20
GTIN	4045197944764
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 30881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 13 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 34 mm

Tartalék ER felfogó anya: 20

ER szorítókulcs: 20

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	20
ER szorítókulcs	20
ER szorítópatronhoz	20
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	34 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Befogási Ø D ₁	1-13 mm
Befogó	BT 30 A = 60
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
---	-----------