

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303015 16
GTIN	4045197944894
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felfeszítve (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. ADB alak.

4 hűtőcsatorna furattal.

- **Hengeres alakú.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Külső Ø D	38 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó