

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303035 27
GTIN	4045197944955
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. ADB alak.

4 hűtőcsatorna furattal.

- **Hengeres alak.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**
- **Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Külső Ø D	60 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó