

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303015 27
GTIN	4045197944917
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felfeszítve (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. ADB alak.

4 hűtőcsatorna furattal.

- **Hengeres alakú.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Külső Ø D	50 mm

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó