

**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó HT rövid, PSC 63, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308556 20
GTIN	4045197945105
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**
- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Maximális átvihető nyomaték **550 Nm**, HT (High Torque) kivitel.

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**
- **Marás során nehéz forgácsoláshoz.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

**Opcionális tartozék:**

302150, 302155, 302160 és 302165 sz. szűkítőperselyek.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Külső Ø D	49 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	41 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302155

Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó