



Sokoldalú sorjázó / hántoló készlet (7 tartó pengékkel), műanyag dobozban 16 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	839980
GTIN	7290003237838
Árucikk kategória	83G

Leírás

Kivitel:

2K-nyél **teleszkópos szárral** és cserélhető betétekkel. Precíziós hántoló könnyűfém markolattal és gyorsváltó befogóval.

Tartalom:

Univerzális sorjázó 3 pengével (S100, S20, S30): 1 db 838420 sz.

mini hántoló hajlított speciális hántoló pengével: 1 db 839675 sz.

Ékhorony sorjázó 1 vágólappal (2,4 – 11 mm): 1 db 839705 sz.

Precíziós hántoló áttolható speciális szerszámacél pengével: 1 db 836400 sz.

Lemezsortjázó sorjázó pengével (1 – 8 mm): 1 db 839740 sz.

Mini hántoló egyenes mini hántoló pengével: 1 db 839670 sz.

Furatsorjázó sorjázó fejjel (max. Ø 20 mm): 1 db 839605 sz.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Sorjázó
----------------	---------

Tartozék

Precíziós hántoló cserélhető pengével Szerszámacél	836400
Mini hántoló teleszkópos szárral és mini hántolópengével, egyenes	839670
Furat sorjázó, fejjel, Ø 20 mm	839605
Univerzális sorjázó, 2K markolat teleszkópos szárral és 3 pengével (S100, S20, S30)	838420
Lemezsortjázó teleszkópos szárral és 8-as méretű V-pengével	839740
Mini hántoló teleszkópos szárral és speciális hántoló pengével, hajlított	839675
Ékhorony-sorjázó teleszkópos szárral és 11-es méretű váltólapkával.	839705