

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SSKCR/L12
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	75 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Váltólapka csavar készlet	269028 25
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Lapkaméret	12 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500