

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Lapkaméret	12 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Kinyúlási hossz L ₁	75 mm
Kés ISO kódja	A25R SSKCR/L12
Középtolódás L ₃	17 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 25
Teljes hossz L	200 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500