

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260724 20/09 |
| GTIN | 4045197945112 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Befogási magasság L_2 | 19 mm |
| Beállítási szög κ | 75 fok |
| Kinyúlási hossz L_1 | 60 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 8 |
| Lapkaméret | 9 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Kés ISO kódja | A20Q SSKCR/L09 |
| Középtolódás L_3 | 13 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D_{min} | 25 mm |
| Szár Ø D_s | 20 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500