

**Garant****Furatfej, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261304 25/16  |
| GTIN              | 4045197945228 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJCR/L 2525X16

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1604..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 40 mm

Teljes hossz L: 111,5 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

**Műszaki leírás**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Hozzávaló váltólapka      | VC.. 1604..     |
| Váltólapka csavar készlet | 269023 3        |
| Kés ISO kódja             | SVJCR/L 2525X16 |
| Alátétlapka               | 259033 5        |
| Teljes hossz L            | 111,5 mm        |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Lapkaméret                      | 16 mm                  |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 40 mm                  |
| Szárméret                       | 25 mm                  |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 32 mm                  |
| Csavar alátétlapkához           | 269013 1               |
| Sorozat                         | Eco                    |
| Felhasználás módja              | jobbos                 |
| Szabvány                        | DIN ISO 5610           |
| belső hűtés                     | igen                   |
| Beállítási szög κ               | 93 fok                 |
| Felhasználás                    | Síkesztergálás         |
| Felhasználás                    | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája                  | Esztergakés            |

## Tartozék

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659906 500  |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15                             | 674248 TX15 |