

Garant**Furatfej, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJCR/L 2020X11

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1103..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 40 mm

Teljes hossz L: 99 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 1

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	99 mm

Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020X11
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500