

**Garant****Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302287 20
GTIN	4045197945549
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Prémium kivitel: nikkelezett kivitel 4 zárható **hűtőcsatorna furattal**. Integrált hosszbeállítású szerszámok (állítási út 10 mm).

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Tartalom:**

4 darab M3 fúvófej csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	42 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó