

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, nikkelezett, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300515 32
GTIN	4045197945839
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **nagyon nyugodt járás a keményen felszabályozott száraknak és a G2,5 / 25000 min⁻¹ finom kiegyensúlyozásnak köszönhetően.**
- **optimális korrózióvédelem a nikkelezett felületeknek köszönhetően.**
- **maximális szorítóerők és pontosság a GARANT precíziós anyának köszönhetően.**

Speciális nikkelezés.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anyá finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anyá.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anyá 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC
Befogási tartomány: 2 - 20 mm
A-méret kinyúlási hossz: 70 mm
Külső Ø D: 50 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 32
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 32

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 20 mm
Külső Ø D	50 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	32
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	32
ER szorítópatronhoz	32
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási Ø D ₁	2-20 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
----------------------------------------------	-----------