


**Garant****Weldon befogó, Forma ADB Hűtőcsatorna furatokkal, nikkelezett, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300120 10
GTIN	4045197945693
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Speciális nikkelezés.

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Külső Ø D	35 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------